

LES JUMELLES PLASTIMO

- **Champ de vision**

Il définit la largeur de la zone observée à une distance de 1000m. Plus le coefficient de grossissement est élevé, plus le champ de vision est étroit.

- **Traitement des lentilles**

Fully	Meilleure transmission de la lumière et amélioration du contraste
Multi	Traitement Fully + moindre déformation des couleurs + traitement anti-UV
Rubis	Traitement Multi + aspect rouge anti-réverbération (mer et neige)

- **Nature des prismes**

- BAK-7 : qualité de verres standard en borosilicate.
- BAK-4 : verres en Baryum, de qualité supérieure, image plus claire et plus nette, luminosité accrue de 30%.

- **Type de réglage**

- Central : mise au point manuelle grâce à une molette centrale.
- Autofocus : mise au point automatique.